


HOLEX**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
50X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574253 50X15
GTIN	4067263934769
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Besætningsbredde L ₁	15 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Børste-Ø D ₁	50 mm
Besætningslængde H ₁	12 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹

Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive