



Fladebørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1: 60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574755 60
GTIN	4067263935018
Artikelklasse	57H

Beskrivelse

Udførelse:

Fladebørster med **skaft-Ø 6 mm**.

Anvendelse:

I ligeslibere, bøjelige aksler og på stationære maskiner. Til rengøring og afgratning af små til mellemstore flader.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	25 mm
Børste-Ø D ₁	60 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
maks. omdrejningstal	8000 min ⁻¹
Produkttype	Penselbørste

