

HOLEX**Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 70X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574360 70X10
GTIN	4067263934837
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til krævende afgratnings- og børstearbejde på ikke-jernholdige metaller.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	11 mm
Børste-Ø D ₁	70 mm
Besætningslængde H ₁	19 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børstetykkelse	0,2 mm

Besætningsmateriale	Messingtråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive