


HOLEX**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
80X12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574253 80X12
GTIN	4067263934790
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	20 mm
Børstebredde	12 mm
Børste-Ø D ₁	80 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsbredde L ₁	9 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹

Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive