

HOLEX**Rund skaftbørste snoet ståltråd 0,50 mm, Type: 75X10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574410 75X10
GTIN	4067263934899
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Ståltråd, snoet, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke. Til rustfjernelse, fjernelse af valsehud, afgratning.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Børstetykkelse	0,5 mm
Børste-Ø D ₁	75 mm
Besætningslængde H ₁	15 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal snoninger	18
Besætningsbredde L ₁	12 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive