

HOLEX**Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
70X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574360 70X16
GTIN	4067263934844
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til krævende afgratnings- og børstearbejde på ikke-jernholdige metaller.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	19 mm
Besætningsbredde L ₁	16 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børste-Ø D ₁	70 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹

Besætningsmateriale	Messingtråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive