



Penselbørste Ståltråd 0,30 mm, Type: 10X80



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Artikelklasse	57H

Beskrivelse

Udførelse:

Bølgede specialtråds-kvaliteter, indpresset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.

Teknisk beskrivelse

Skruetvingelængde L_2	80 mm
Besætningslængde H_1	20 mm
Børste-Ø D_1	12 mm
maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Skruetvinge-Ø D_2	10 mm
Samlet længde L	120 mm
Produkttype	Penselbørste