



Penselbørste Ståltråd 0,30 mm, Type: 10X20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Artikelklasse	57H

Beskrivelse

Udførelse:

Bølgede specialtråds-kvaliteter, indpreset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**.

Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D_1	12 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Skruetvingelængde L_2	20 mm
Samlet længde L	67 mm
Skruetvinge-Ø D_2	10 mm
Besætningslængde H_1	20 mm
Produkttype	Penselbørste