



Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	955018 36
GTIN	4067263934950
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdsकुमindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT-værkstedsvogne med heludtrækskuffer og skuffemål på **20 G x 16 G** hhv. 500 x 400 mm (B x D).

Værkstedsvogn nr. 914520 – 914582.

Leveringsomfang:

Hårdsकुमindsats, tom, nr. 952001 str. 955018: 1 stk.

HOLEX ringgaffelnøgle nr. 613950 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

HOLEX Skraldenøgle omskiftelig 1/2 tomme nr. 640190 str. 1/2: 1 stk.

HOLEX forlænger, 1/2 tomme, nr. 641020 str. 125; 250: 1 stk. af hver

HOLEX T-greb, 1/2 tomme, nr. 641320 str. 295: 1 stk.

HOLEX kardanled, 1/2 tomme, nr. 641620 str. 1/2: 1 stk.

HOLEX 12-kantet hoved, 1/2 tomme, nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 stk. af hver

HOLEX 12-kantet top, lang, 1/2 tomme, nr. 642520 str. 17; 19; 21: 1 stk. af hver

HOLEX skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 3,5; 5,5: 1 stk. af hver

HOLEX kort skruetrækker til ligekærv nr. 664201 str. 5,5: 1 stk.

HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 1; 2: 1 stk. af hver

HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668471 str. 2: 1 stk.
HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 703000 str. 180: 1 stk.
HOLEX Vandpumpetang nr. 706151 str. 250: 1 stk.
HOLEX smedehammer nr. 750125 str. 300: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Dybde	400 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Dybde i G	16
Bredde	500 mm
Bredde i G	20
Udførelse	til skuffe i værkstedsvogn
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Passer til værkstedsindretning	Værkstedsvogn
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613950 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613950 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613950 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613950 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613950 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613950 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613950 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613950 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613950 8
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640190 1/2

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 125 mm	641020 125
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 250 mm	641020 250
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641320 295
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641620 1/2
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642120 13
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642120 14
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642120 15
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642120 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642120 17
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642120 18
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642120 19
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642120 21
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642120 22
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642120 24
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642520 17
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642520 19
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642520 21
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3,5 mm	660701 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 5,5 mm	660701 5,5
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 5,5 mm	664201 5,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Skruetrækker til Phillipsskruer, kort Krydskærvstørrelse 2	668471 2
Vanadium-kombinationstang, blank Hel længde 180 mm	703000 180
Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm	706151 250
Smedehammer Vægt uden skaft 300 g	750125 300

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til
hårdskumssortiment 955018

952001 955018