



Fladebørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-Ø D1: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574775 50
GTIN	4067263935032
Artikelklasse	57H

Beskrivelse

Udførelse:

Fladebørster med **skaft-Ø 6 mm**.

Anvendelse:

I ligeslibere, bøjelige aksler og på stationære maskiner. Til rengøring og afgratning af små til mellemstore flader.

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,2 mm
Børste-Ø D ₁	50 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
maks. omdrejningstal	10500 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	20 mm
Produkttype	Penselbørste

