



## Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 23



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	955015 23
GTIN	2050002075467
Artikelklasse	91A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårds-kumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

#### Passer til:

Værkstedsvogn nr. 914520 – 914582.

#### Leveringsomfang:

Hårds-kumindsats, tom, nr. 952001 str. 955015: 1 stk.

HOLEX skydelære nr. 410200 str. 150: 1 stk.

HOLEX båndmål nr. 462010 str. 3: 1 stk.

HOLEX aluminiumsvaterpas nr. 467435 str. 300: 1 stk.

HOLEX ringgaffelnøgle nr. 613950 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

HOLEX skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 3,5; 5,5; 7: 1 stk. af hver

HOLEX skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 1; 2; 3: 1 stk. af hver

HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 703000 str. 180: 1 stk.

HOLEX Vandpumpetang nr. 706151 str. 250: 1 stk.

HOLEX flad rundtang, vinklet nr. 713600 str. 200: 1 stk.

HOLEX skævbider nr. 725250 str. 160: 1 stk.

HOLEX universalkniv nr. 845039 str. 160: 1 stk.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	500 mm
Dybde i G	16
Bredde i G	20
Dybde	400 mm
Antal værktøjer	23
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Passer til værkstedsindretning	Værkstedsvogn
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 955015	952001 955015
Skydelære Nonius 1/20 Måleområde 150 mm	410200 150
Båndmål Båndlængde 3 m	462010 3
Aluminiumsvaterpas Længde 300 mm	467435 300
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613950 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613950 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613950 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613950 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613950 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613950 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613950 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613950 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613950 8
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3,5 mm	660701 3,5
	660701 5,5

Skrueetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 5,5 mm

Skrueetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 7 mm

660701 7

Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1

668401 1

Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2

668401 2

Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 3

668401 3

Vanadium-kombinationstang, blank Hel længde 180 mm

703000 180

Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm

706151 250

Spidstang, afvinklet, blank Hel længde 200 mm

713600 200

Skævbider blank Hel længde 160 mm

725250 160

Universalkniv med greb i trykstøbt zink 18 mm Hel længde 160 mm

845039 160