

**Garant****Vario plus eco skærholder konveks til planindstik, højre, Ø-område indstik  
D1 / D2: 26/34mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274512 26/34
GTIN	4067263934967
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruesklemning flere steder og positiv låsning.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø til det første indstik /  $D_2$  = maks. Ø til det første indstik.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $t_{maks}$	16 mm
Serie	Eco
passende vendeskærplatter	Nr. 273656 – 273749
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	26 mm

Maks. 1. indstiks-Ø D <sub>2</sub>	34 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	2 mm
Produkttype	Skærholder