

**Garant****Vario plus Eco-skærholder konveks til planindstik, højre, Ø-område indstik  
D1 / D2: 82/110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274512 82/110
GTIN	4067263950325
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruerklemning flere steder og positiv låsning.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø til det første indstik /  $D_2$  = maks. Ø til det første indstik.

**Teknisk beskrivelse**

Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	82 mm
Serie	Eco
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	110 mm
passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749

Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	2 mm
Produkttype	Skærholder