


Garant**Vario plus Eco-skærholder konveks til planindstik, venstre, Ø-område indstik
D1 / D2: 65/85mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274513 65/85
GTIN	4067263950394
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruesklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

Maks. 1. indstiks-Ø D_2	85 mm
passende vendeskærplatter	Nr. 273656 – 273749
Min. 1. indstiks-Ø D_1	65 mm
Serie	Vario Plus Eco

Maks. skæredybde t_{maks}	16 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	2 mm
Produkttype	Skærholder