


Garant**Vario plus eco skærholder konveks til planindstik, venstre, Ø-område indstik
D1 / D2: 41/53mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274513 41/53
GTIN	4067263950370
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruerklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

Serie	Eco
passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749
Maks. skæredybde t_{maks}	16 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D_2	53 mm

Min. 1. indstiks-Ø D ₁	41 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	2 mm
Produkttype	Skærholder