


Garant**Vario plus Eco-skærholder konveks til planindstik, venstre, Ø-område indstik
D1 / D2: 82/110mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274513 82/110 |
| GTIN | 4067263950400 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruerklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------------------|
| passende vendeskærsplatter | Nr. 273656 – 273749 |
| Serie | Vario Plus Eco |
| Min. 1. indstiks-Ø D_1 | 82 mm |
| Maks. 1. indstiks-Ø D_2 | 110 mm |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Maks. skæredybde t_{maks} | 16 mm |
| Indsatstype | venstre |
| Indvendig køling | ja |
| Stikbredde W | 2 mm |
| Produkttype | Skærholder |