

**Garant****Vario plus eco skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område indstik  
D1 / D2: 33/43mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274514 33/43  |
| GTIN                | 4067263950448 |
| Artikelklasse       | 21U           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø til det første indstik /  $D_2$  = maks. Ø til det første indstik.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Serie                       | Eco                 |
| Maks. skæredybde $t_{maks}$ | 16 mm               |
| Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$   | 43 mm               |
| passende vendeskærsplatter  | Nr. 273656 – 273749 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Min. 1. indstiks-Ø D <sub>1</sub> | 33 mm      |
| Indsatstype                       | højre      |
| Indvendig køling                  | ja         |
| Stikbredde W                      | 2 mm       |
| Produkttype                       | Skærholder |