

**Mitutoyo****Absolute-måleur Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 25mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434065 25
GTIN	4946368850290
Artikelklasse	44A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Et multifunktionelt standardmåleur. Pålideligt og nemt at betjene.

- **Tovejskommunikation, f.eks. til parametring via pc (Digimatic S1-interface) er muligt.**
- **Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som så forbliver absolut nul indtil næste gang batteriet skiftes.**
- **Nem aflæsning af måleværdierne takket være et stort digitalt/analogt display.**
- **Der kan ligeledes leveres en model med digitale ciffertrin på 0,5 µm.**
- **Enkle beregninger og identifikation af spidsværdi er muligt.**
- **Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen.**
- **GO/±NG-vurderingen udføres ved at indstille de øvre og nedre tolerancer.**
- **Alarm for lav spænding, indstillingsfejl, sensorfejl, display overflow osv.**
- **Displayet kan drejes 330°.**
- **En funktionslås beskytter måleuret mod uautoriseret brug.**

### Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

### Anvendelsesdata:

- **Absolut lineær indkoder med elektrostatisk kapacitet.**
- **Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): 50× pr. sekund.**

- **Skaftdiameter: 8 mm.**
- **Måleindsats: Hårdmetalkugle, gevind M2,5×0,45.**
- **Batterilevetid: Ca. 2700 timer med kontinuerlig drift.**

**Leveringsomfang:**

Digitalt måleur inklusive 1× CR2032 batteri.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497081, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

## Teknisk beskrivelse

Batteritype	Knapcellebatteri
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Kalibrering	C1
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleområde	0 - 25 mm
Husets tykkelse	44,2 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Tænd/sluk-kontakt	ja
Målekraft	≤ 1,8 N
Spændeskaft, længde	19,5 mm
Kabinet-Ø	59 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,02 mm
Aflæsning	0,01 mm
Norm	Fabriksstandard
Cifferhøjde	11 mm
Display med baggrundsbelysning	nej
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Preset-funktion	ja

Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur

### Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100