

HEDI

Kabeltromle, stålplade til F, B, PL og CZ, Type: 50R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

081107 50R

GTIN

4003644013494

Artikelklasse

08B

Beskrivelse

Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Med stikkontakter til **landene F, B, PL og CZ**. Til brug i tørre omgivelser.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Nominal effekt, rullet ud: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelopbygning: 3G1,5

Materiale, kabel: gummi

Kabellængde: 50 m

Antal stikkontakter: 4

Teknisk beskrivelse

Netspænding

250 V

Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Kabellængde	50 m
Materiale, kabel	gummi
Kabelklasse	H05RR-F
Kabelopbygning	3G1,5
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Materiale, hus	Stålplade
Antal stikkontakter	4
Energiforsyning	Med kabel
Diagnosesystem tilgængeligt	nej
Produkttype	Kabeltromle