

**mimatic**  
Tool Systems**Savklinger PolySAW-G Bredder  $a_p = 1,5$  mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218224 50
GTIN	2050001737021
Artikelklasse	29C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til kapning, savning og rilning.

Med PolySAW-G er det muligt at arbejde helt ned til bunden.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks.

**Teknisk beskrivelse**

Type basisholder	13/21
Indgrebsdybde $a_{e \text{ maks}}$ pr. snit	14,2 mm
Ø D	50 mm
PlattebreddeE	6 mm
Antal skær Z	32
Skaft	med boring
Belægning	TiAlN
Tilspænding $f_z$	0,02 mm

Materiale	HM
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	300 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	120 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

GrundholderWeldon-skaft Type 13/21	218205 13/21
------------------------------------	--------------