

Yale

Elektrokædetræk CPV VEGO, Type: 1-8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086035 1-8
GTIN	2050001790903
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Elektronisk kædetræk med **bærehager** i robust og sikker konstruktion. Den integrerede **endestopkontakt** til den højeste og laveste hageindstilling forlænger levetiden af glidekobling, motor og hus. Drivværksgruppe 1 Am, indkoblingstid 50% ved en hastighed, standard-driftsspænding (400 V/50 Hz). Forøget driftssikkerhed via 42V-beskyttelsesstyring, indkapslet styrekontakt i beskyttelsesklasse IP65, motorer IP55.

Bemærk:

Udførelser med 2 hastigheder (fint slag), andre slag højder, understel, kædekammer, trådløs og 230 V-udførelse fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Type	1-8
automatisk slutfrakobling	ja
Antal kædestreng	1
indstillelig glidekobling	ja

Drivværksgruppe iht. FEM/ISO	1AM
Normalløftehøjde	3 m
Bæreevne	1000 kg
Løftehastighed	8 m/min
Bæreevne t	1 t
Vægt	58 kg
Produkttype	Hejseværk