

mimatic
Tool Systems**Grundholder Weldon-skaft, Type: 11/18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218205 11/18
GTIN	2050001737274
Artikelklasse	29B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. **Quadrogon-kontaktflade** af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskruer.

Indvendig køling: ja

Krave-Ø d_1 : 18,8 mm

Kravelængde L_1 : 40 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 97 mm

Skaft-Ø D_s h6: 20 mm

Spændeskruer: 219835 (SW3; 10,5 Nm)

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Krave-Ø d_1	18,8 mm
Kravelængde L_1	40 mm
Spændeskruer	219835 (SW3; 10,5 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	97 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja

Produkttype

Skivefræser

Tilbehør

Spændeskruer

219835