

mimatic
Tool Systems**Grundholder Weldon-skaft, Type: 13/21****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218205 13/21
GTIN	2050001737281
Artikelklasse	29B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. **Quadrogon-kontaktflade** af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskruer.

Indvendig køling: ja

Krave-Ø d_1 : 21,6 mm

Kravelængde L_1 : 45 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 111 mm

Skaft-Ø D_s h6: 25 mm

Spændeskruer: 219836 (SW4; 24,5 Nm)

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	219836 (SW4; 24,5 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	111 mm
Krave-Ø d_1	21,6 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Kravelængde L_1	45 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja

Produkttype

Skivefræser

Tilbehør

Spændeskruer

219836