

Garant**Vario plus Eco-skærholder konveks til planindstik, højre, Ø-område indstik
D1 / D2: 52/72mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274520 52/72
GTIN	4067263962120
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

Min. 1. indstiks-Ø D_1	52 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D_2	72 mm
Serie	Eco
Maks. skæredybde t_{maks}	25 mm

passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	4 mm
Produkttype	Skærholder