


**Garant****Vario plus Eco-skærholder konveks til planindstik, venstre, Ø-område indstik  
D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 110/170mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274521 110/170
GTIN	4067263962229
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruerklemning flere steder og positiv låsning.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

D<sub>1</sub> = min. Ø til det første indstik / D<sub>2</sub> = maks. Ø til det første indstik.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	Eco
passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749
Maks. skæredybde t <sub>maks</sub>	28 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D <sub>2</sub>	170 mm

Min. 1. indstiks-Ø D <sub>1</sub>	110 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	4 mm
Produkttype	Skærholder