


Garant**Vario plus Eco-skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område indstik
D₁ / D₂: 110/170mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274522 110/170
GTIN	4067263962342
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruesklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D₁ = min. Ø til det første indstik / D₂ = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749
Maks. skæredybde t _{maks}	28 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D ₂	170 mm
Serie	Eco

Min. 1. indstiks-Ø D ₁	110 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	4 mm
Produkttype	Skærholder