



Batteridrevet båndfil, Type: M12FBFL13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt let batteridrevet båndfil (kun 1,0 kg eller 1,1 kg med et 2Ah batteri) til ubesværet arbejde.

- **To hastighedstilstande + variabel hastighedsregulering.**
- **Bak - giver brugeren mulighed for at vælge båndets retning for at styre retningen af gnister/spåner.**
- **360° værktøjsfri justering af hoved.**
- **Enhåndsbetjening - muliggør arbejde i smalle områder og er ideel til arbejde over hovedet.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Passende batterier og ladere finder du fra 073814.

Teknisk beskrivelse

Båndhastighed	0 - 1105 m/min
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	0
Slibebånd, bredde	13 mm
Batteritype	Lithium-ion

Maks. vibration iht. EN	1,69 m/s ²
Batterispænding	12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse	M12 FBFL13
Omdrejningstalområde	0 - 14500
Vægt	1,1 kg
Slibebånd, længde	457
Produkttype	Båndfil