

ejendals

Svejseskyttelsehandsker, par Tegera® 19, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094121 11
GTIN	7392626027473
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 19. Allround-svejseshandsker af narvet oksespaltlæder. Meget robuste og modstandsdygtige. Med elastik ved håndleddet for bedre pasform. Tåler kontaktvarme op til 100 °C. Foret.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	TEGERA 19
Handskestørrelse	11
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	320 - 365 mm
Bæremateriale	Narvet oksespaltlæder
belægningsvariant	ingen belægning

Indhold	1
Materiale	Narvet oksespaltlæder
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Kontaktvarme op til	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Type A
Svejsemetode	MIG/MAG
Norm	EN 407
Produkttype	Svejsehandsker