

ejendals

Svejseskyttelsehandsker, par Tegera® 130A, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094103 10
GTIN	7340118312415
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 130A. Uførede svejsehandsker med fremragende føleevne og forstærket pegefinger. Sømmene er forstærket med **Kevlar®-tråd** til anvendelse i krævende arbejdsmiljøer. Tåler **kontaktvarme op til 100 °C.**

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Producentbetegnelse	TEGERA 130A
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	300 - 350 mm
Bæremateriale	Fuldnarvet gedelæder
belægningsvariant	ingen belægning

Indhold	12
Materiale	Fuldnarvet gedelæder
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Kontaktvarme op til	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Svejsemetode	WIG
Farve	yellow / white
Norm	EN 407
Produkttype	Svejsehandsker