




## Centreringskruestik, Bredde: 75mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	363300 75
GTIN	4067263950677
Artikelklasse	30N

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet plasmanitrideret og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
- Med automatiseringsgrænseflade.
- Inklusive boringer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (kun nr. 363300 75) med mellemlade.

#### Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

#### Passer til:

Bakker nr. 363310 – 363324.

#### Leveringsomfang:

Basisenhed, spindel, spindelmøtrikker.

#### Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 656050, indsats nr. 642229 12 (til str. 75), nr. 642229 13 (til str. 120) spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolte nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085 højdestop nr. 363090 (i kombination med nr. 363079), monteringsstation nr. 358595 52/96.

#### Bemærk:

Passende bakker nr. 363310 – 363324 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken.

## Teknisk beskrivelse

Vægt	2,8 kg
B	75 mm
Højde H	36 mm
L	130 mm
Bredde	75 mm
Maks. spændekraft	22 kN
Maks. tilspændingsmoment	75 Nm
Farvekode	HOLEX ZS 75
Centermål	52 mm
Produkttype	Maskinskruestik