

ejendals

Svejsebeskyttelsehandsker, par Tegera® 130A, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094103 9 |
| GTIN | 7340118312507 |
| Artikelklasse | 04R |

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 130A. Uførede svejsehandsker med fremragende føleevne og forstærket pegefinger. Sømmene er forstærket med **Kevlar®-tråd** til anvendelse i krævende arbejdsmiljøer. Tåler **kontaktvarme op til 100 °C.**

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|----------------------|
| Handskestørrelse | 9 |
| Producentbetegnelse | TEGERA 130A |
| Handskeegenskab | Flammehæmmet trin 4 |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Længde | 300 - 350 mm |
| Bæremateriale | Fuldnarvet gedelæder |
| belægningsvariant | ingen belægning |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Indhold | 12 |
| Materiale | Fuldnarvet gedelæder |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty |
| Kontaktvarme op til | 100 °C |
| EN 388 | 3111X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Type B |
| Svejsemetode | WIG |
| Farve | yellow / white |
| Norm | EN 407 |
| Produkttype | Svejsehandsker |