

ejendals

Nitrilhandsker, par Tegera® 806, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094572 10
GTIN	7340118396736
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 806. Skærebeskyttelseshandske uden belægning. Ideel til brug i tørre områder. Tynd 18-gauge-strikteknologi for maksimal fingerspidsfølelse. Egnede til **ESD-arbejdspladser**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød.

Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	TEGERA 806
Handskestørrelse	10

Indhold	6
Strikketeknologi	18G
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Bæremateriale	Karbon, glasfiber, polyester, Spandex
belægningsvariant	ingen belægning
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grå
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker