

**KÄRCHER****Industri støvsuger, Producentbetegnelse: IVRL-100DP****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Artikelklasse	07D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Industri støvsuger egnet til opsugning og udskilning af **kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspånner)**.

- **Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.**
- **Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.**
- **Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.**

Industri støvsuger på 2,4 kW med 2 motorer med **vippeførestel, 100 liters beholder og integreret tøndepumpe** til enkel og komplet tømning.

**Leveringsomfang:**

Med vippeførestel og tømningsslange med fyldstandsvisning. **Uden tilbehør. Passende tilbehør finder du under nr. 078524, 078529 og 078533.**

**Bemærk:**

En version med 100-liters beholder af rustfrit stål finder du under nr. 078522 str. IVR-L100DP i vores eShop.

**Teknisk beskrivelse**

Indvendig tilslutningsdiameter	DN50 mm
--------------------------------	---------

Højde	1320 mm
Beholdervolumen	100 l
Effektforbrug	2400 W
Bredde	660 mm
Vakuum	230 mbar
Vægt	57 kg
Antal turbiner	2
Arbejdsstøj	68 dB(A)
Tænd/sluk-kontakt	ja
Energiforsyning	Med kabel
Længde	840 mm
Støvklasse – støvsuger	L
Luftvolumenstrøm	148 l/s
Kabellængde	6 m
Produkttype	Våd- og tørsuger