

**Garant****Vario plus Eco-skærholder lige, højre, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274510 4
GTIN	4067263120407
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Passer til:**

Vario plus Eco-klemholder nr. 274500; 274503; 274530.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

Ved stikbredde på 2 mm og 3 mm er stikdybden  $t_{maks.} = 21$  mm begrænset til emne-Ø op til 150 mm. For emne-Ø > 150 mm gælder  $t_{maks.} = 17$  mm. Ved stikbredde på 4 mm er stikdybden  $t_{maks.} = 28$  mm begrænset til emne-Ø op til 150 mm. For emne-Ø > 150 mm gælder  $t_{maks.} = 24$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	4 mm
passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749
Maks. skæredybde $t_{maks}$	28 mm
Spændeskruer	279815 9
Serie	Vario Plus Eco

Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder