

**Garant****Vario plus eco skærholder lige, venstre, Stikbredde W: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274511 2
GTIN	4067263120414
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Passer til:**

Vario plus eco skærholder nr. 274501; 274502; 274531.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

Ved stikbredde på 2 mm og 3 mm er stikdybden  $t_{maks.} = 21$  mm begrænset til emne-Ø op til 150 mm. For emne-Ø > 150 mm gælder  $t_{maks.} = 17$  mm. Ved stikbredde på 4 mm er stikdybden  $t_{maks.} = 28$  mm begrænset til emne-Ø op til 150 mm. For emne-Ø > 150 mm gælder  $t_{maks.} = 24$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer	279815 9
Maks. skæredybde $t_{maks}$	21 mm
Serie	Eco
passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749
Indsatstype	venstre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder