

Garant**Vario plus Eco-skærholder lige, venstre, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274511 4
GTIN	4067263120438
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Passer til:**

Vario plus Eco-klemholder nr. 274501; 274502; 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

Ved stikbredde på 2 mm og 3 mm er stikdybden $t_{maks.} = 21$ mm begrænset til emne-Ø op til 150 mm. For emne-Ø > 150 mm gælder $t_{maks.} = 17$ mm. Ved stikbredde på 4 mm er stikdybden $t_{maks.} = 28$ mm begrænset til emne-Ø op til 150 mm. For emne-Ø > 150 mm gælder $t_{maks.} = 24$ mm.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	28 mm
Spændeskruer	279815 9
passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749
Serie	Vario Plus Eco
Plattestørrelse	4 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	63,3 mm
Udhængslængde L_1	28 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder