

**Garant****Vario plus Eco-klemholder lige 0°, højre, Skaftbredde b: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274500 25
GTIN	4067263120452
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrukeklemning flere steder og positiv låsning.

**Passer til:**

Vario plus eco skærholder nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskruer.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 317906 – 319136.  
Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	127,5 mm
Skaftbredde b	25 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
Klemmeskrue	279815 24
Klemmeliste	279928 7
Montageskrue	279815 9
Serie	Vario Plus Eco

Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder