

Garant**Vario plus Eco-klemholder Forkrøppet 90°, højre, Skaftbredde b: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274502 20
GTIN	4067263120483
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario plus Eco skærholder nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 317906 – 319136.
Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

L ₁	54 mm
Skaftbredde b	20 mm
Samlet længde L	85 mm
L ₂	16 mm
Montageskrue	279815 9
Serie	Eco
Indsatstype	højre

Indvendig køling

ja

Produkttype

Klemholder