

Garant**Vario plus Eco-klemholder lige 0°, venstre, Skaftbredde b: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274501 25
GTIN	4067263120476
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario plus Eco skærholder nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 317906 – 319136.
Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	127,5 mm
Skaftbredde b	25 mm
L ₂	43,5 mm
L ₁	54 mm
Klemmeliste	279928 7
Montageskrue	279815 9
Klemmeskrue	279815 24
Serie	Vario Plus Eco

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder