


Garant**Vario plus Eco-klemholder Forkrøppet 90°, venstre, Skaftbredde b: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274503 20
GTIN	4067263133056
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrueteklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario plus eco skærholder nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 317906 – 319136.
Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

L ₁	54 mm
Skaftbredde b	20 mm
Montageskrue	279815 9
L ₂	16 mm
Samlet længde L	85 mm
Serie	Eco

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder