

Garant**Vario plus Eco-klemholder Forkrøppet 90°, højre, Skaftbredde b: 25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274502 25 |
| GTIN | 4067263120490 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario plus Eco skærholder nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 317906 – 319136.
Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------------|
| L ₁ | 54 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Skaftbredde b | 25 mm |
| L ₂ | 16 mm |
| Montageskrue | 279815 9 |
| Serie | Vario Plus Eco |
| Indsatstype | højre |

Indvendig køling

ja

Produkttype

Klemholder