



Akku-nipler, Type: M12FNB16-0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt let batteri-nipler med Auto-Control-startfunktion (skærehastigheden startes langsomt efter start) for en arbejdsdybde på op til 168 mm.

· **Værktøjsfri ændring af snitretning i 90°-trin.**

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Inkluderer 2 matriceholdere i lange og korte versioner.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 - nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	1,5 m/s ²
Skærebredde	5 mm

Vægt	1 kg
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 12 V
Radius for den mindste kurve	40,7 mm
maksimal skæreeffekt i stål	1,6 mm
maksimal skæreeffekt i aluminium	2,1 mm