

mimatic
Tool Systems**Grundholder Weldon-skaft, Type: 19/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218205 19/30
GTIN	2050001737304
Artikelklasse	29B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fastgørelse af savklingerne med en skruer i centrum. **Quadrogon-kontaktflade** af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskruer.

Indvendig køling: ja

Krave-Ø d_1 : 30 mm

Kravelængde L_1 : 55 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 128 mm

Skaft-Ø D_s h6: 32 mm

Spændeskive: 219846

Spændeskruer: 219838 (SW3; 10,5 Nm)

Teknisk beskrivelse

Spændeskive	219846
Krave-Ø d_1	30 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	128 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Kravelængde L_1	55 mm
Spændeskruer	219838 (SW3; 10,5 Nm)

Skafthdførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Spændeskive	219846
Spændeskruer	219838