



ArbejdslygteW6R-WORK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, fleksibel og alsidig: Ledlenser W6R Work kommer til sin ret, når det bliver trangt, f.eks. i kabelkanaler eller motorrum. Ud over den fleksible montering via fod, magnet eller krog er den kompakte arbejdslampe udstyret med et udfoldeligt og drejeligt lampehoved, som oplyser selv de smalleste mellemrum direkte fra indersiden. Det typiske Ledlenser-lys sikrer den nødvendige præcision – enten bredt eller punktuelt. Det kraftfulde akku kan genoplades via USB-C. Andre smarte funktioner omfatter den noprede overflade for et stærkt greb, den praktiske transportlås og advarselsfunktionen ved lavt opladningsniveau. Fleksibel arbejdslampe med to lyskilder til projektør- eller spotbelysning. Udfoldeligt (180°) og drejeligt (270°) lampehoved til belysning af trange arbejdsområder. Robust kunststofhus med skridsikker overfladestruktur. Fleksibel montering med fod, magnet og udfoldelig metalkrog. Effektivt lithium-ion-akku, der nemt kan genoplades via USB-C, med akku og indikator for opladningsniveau.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	2,5 Ah
Lyskilde	LED-modul
ATEX-zone	Ingen

Producentbetegnelse	W6R Work
Vægt	180 g
Farvetemperatur	6000 - 7500 K
Batterispænding	3,7 V
Lysnet	220 - 600 lm
Samlet længde	143 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
CRI-værdi	80
Totalbredde	31 mm
Brændetid	2 - 6 h
Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Antal medfølgende akkuer	1
Produkttype	Arbejdslygte