



ArbejdslygteW5R-WORK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, pålidelig og kraftfuld: Ledlenser W5R Work er det skinnende kraftværk i de professionelles værktøjskuffert. Den kendte Ledlenser-lyskvalitet sikrer præcis belysning også af større arbejdsområder – enten over et bredt område eller punktuel. Takket være den integrerede magnet og kroge i foden kan W5R Work altid placeres og justeres fleksibelt. Det kraftfulde akku er nemt og hurtigt at oplade via USB-C. Andre smarte funktioner omfatter metalskruen til efterfølgende stramning af den klapbare fod, den noprede overflade for et stærkt greb og den praktiske transportlås. Kraftig arbejdslampe med to lyskilder til projektør- eller spotbelysning. Robust kunststofhus med skridsikker overfladestruktur. Flexibel montering og belysning takket være kroge, magnet og klappmekanisme. Effektivt lithium-ion-akku, der nemt kan genoplades via USB-C, med akku og indikator for opladningsniveau. Praktisk transportlås beskytter mod utilsigtet tilkobling.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

CRI-værdi	80
Vægt	153 g
Antal medfølgende akkuer	1

Brændetid	3 - 6 h
Batterispænding	3,7 V
Producentbetegnelse	W5R Work
Lysnet	220 - 600 lm
Farvetemperatur	6000 - 7500 K
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Batteritype	Lithium-ion
Samlet længde	153 mm
Lyskilde	LED-modul
ATEX-zone	Ingen
Totalbredde	38 mm
Akku-kapacitet	2,5 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Arbejdslygte