



## StiftlampeW2-WORK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Artikelklasse	04B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcis belysning, altid lige ved hånden: Ledlenser W2 Work er den batteridrevne stift- og kontrollampe til håndværkere, byggearbejdere og alle, der sætter pris på pålidelig belysning i lommestørrelse. Den kendte Ledlenser-lyskvalitet sikrer præcis belysning – enten over et bredt område ved hjælp af projektørlys eller punktuelt via spot-LED i lampehovedet. W2 Work kan nemt fastgøres på brystlommen vha. clipsen. Andre smarte funktioner omfatter den noprede overflade for et stærkt greb, den praktiske transportlås og advarselsfunktionen ved lavt opladningsniveau.<UL>To AAA-batterier forsyner pålideligt og nemt lampen med strøm til næste gang, den skal bruges.Kompakt bukselommeformat.Tre lysfunktioner, inklusive fokuseret spotlys med reflektorlinse i lampehovedet.Visning af batteritilstand.Integreret magnet til let fastgørelse på metalflader (f.eks. på ståldragere eller motorer).Vippemekanismen muliggør fleksibel justering for optimal belysning af arbejdsområdet.

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

ATEX-zone	Ingen
Farvetemperatur	6000 - 7500 K
Samlet højde	176 mm
Vægt	42 g

Producentbetegnelse	W2 Work
Batteritype	Micro, AAA
Samlet længde	24 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lysnet	40 - 160 lm
Antal medfølgende batterier	2
Lyskilde	LED-modul
Totalbredde	17 mm
CRI-værdi	70
Brændetid	10 h
Produkttype	Arbejdslygte