



ArbejdslygteW4R-WORK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, alsidig og kompakt: Arbejdslygten Ledlenser W4R Work giver pålidelig belysning i hverdagen i værkstedet. Den kendte Ledlenser-lyskvalitet sikrer præcis og kraftig belysning også af arbejdsområder – enten over et bredt område eller punktuel. Takket være den integrerede magnet og den drejelige fod kan W4R Work altid placeres og justeres fleksibelt. Det kraftfulde akku er nemt og hurtigt at oplade via USB-C. Andre smarte funktioner omfatter clipsen til fastgørelse på arbejdstøjet eller -udstyr, den noprede overflade for et stærkt greb og den praktiske transportlås.Kompakt arbejdslampe med to lyskilder til bred (projektor) eller punktuelt (spot) belysning. Robust kunststofhus med skridsikker overfladestruktur. Flexibel montering og belysning takket være magneten og drejemekanismen. Effektivt lithium-ion-akku, der nemt kan genoplades via USB-C, med akku og indikator for opladningsniveau. Praktisk transportlås beskytter mod utilsigtet tilkobling.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Brændetid	2 - 9 h
Totalbredde	28 mm
Vægt	91 g
Lysnet	60 - 220 lm

CRI-værdi	70
Antal medfølgende akkuer	1
ATEX-zone	Ingen
Producentbetegnelse	W4R Work
Lyskilde	LED-modul
Batteritype	Lithium-ion
Akku-kapacitet	0,76 Ah
Samlet længde	163 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Batterispænding	3,7 V
Farvetemperatur	6000 - 7500 K
Produkttype	Arbejdslygte