



## Lampe med clipsW1R-WORK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Artikelklasse	04B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Yderst kompakt, effektiv og alsidig: Ledlenser W1R Work er en praktisk lampe med clips til håndværkere, sikkerhedspersonale og handyemen. Den kan nemt fastgøres med clipsen eller magneten på f.eks. arbejdstøj, kasketter eller metaloverflader. Den kendte Ledlenser-lyskvalitet sikrer præcis belysning med to lysstyrketrin. Takket være et 360° drejeled og et drejeligt lampehoved giver den lille ledsager lys præcist, hvor der er behov for det. Det integrerede akku er nemt og hurtigt at oplade via USB-C. Andre smarte funktioner omfatter den noprede overflade for et stærkt greb, den praktiske transportlås og advarselsfunktionen ved lavt opladningsniveau.

- **Ultrakompakt, genopladelig lampe med clips med to lysstyrketrin.**
- **360° drejeled og et drejeligt lampehoved giver præcis og fleksibel belysning.**
- **Fleksibel fastgørelse med den robuste clips eller magnet.**
- **Integreret lithium-ion-akku, der nemt kan genoplades via USB-C, med akku og indikator for opladningsniveau.**
- **Praktisk transportlås beskytter mod utilsigtet tilkobling.**

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

Batterispænding	3,7 V
Brændetid	1,5 - 7 h

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Totalbredde	38 mm
Producentbetegnelse	W1R Work
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet	60 - 220 lm
Lyskilde	LED-modul
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
ATEX-zone	Ingen
Samlet længde	32 mm
Samlet højde	76 mm
Farvetemperatur	6000 - 7500 K
Vægt	392 g
CRI-værdi	70
Akku-kapacitet	0,74 Ah
Produkttype	Arbejdslygte