

bimos

ESD-arbejdsdrejestol, kunstlæder, med fødder og fodring, høj, Type: ESD**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sæde og ryglæn i ledende ESD-kunstlæderbetræk. Bekvem og åndbart, slidstærkt. Komfortabel polstring med ergonomisk ryglæn og vandret stikning, med praktiske skydegreb. Med ergonomipakke: Synkronteknik inkl. vægtregulering. Gennemgående ledende forbindelse fra polstringen til ESD-rullerne/-gliderne. Ryglæn med ledende plastkappe og skydegreb. Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Teknisk beskrivelse

Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Serie	Work-Tec Ergo
Justering af sædehældning i grader	6 grader
Ryglæns højde	580 mm
Sædedybdeindstillingsområde	60 mm

Farve, sædemateriale	sort
Siddedybde	470 mm
Siddebredde	460 mm
Justering af sædehældning	ja
Ryglæn, højdeindstillingsområde	60 mm
Bæreevne, stol	120 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Højdeindstillingsområde	590 - 860 mm
Produkttype	ESD-arbejdsdrejestol

Tilbehør

ESD-hjul(1 sæt = 5 stk.)	963189
--------------------------	--------