

bimos

ESD-arbejdsdrejestol, kunstlæder, med hjul, lav, Type: ESD**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sæde og ryglæn i ledende ESD-kunstlæderbetræk. Bekvem og åndbart, slidstærkt. Komfortabel polstring med ergonomisk ryglæn og vandret stikning, med praktiske skydegreb. Med ergonomipakke: Synkronteknik inkl. vægtregulering. Gennemgående ledende forbindelse fra polstringen til ESD-rullerne/-gliderne. Ryglæn med ledende plastkappe og skydegreb. Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Teknisk beskrivelse

Serie	Work-Tec Ergo
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Sædedybdeindstillingsområde	60 mm
Justering af sædehældning	ja
Justering af sædehældning i grader	6 grader

Farve, sædemateriale	sort
Ryglænsøjde	580 mm
Ryglæn, højdeindstillingsområde	60 mm
Siddedybde	470 mm
Siddebredde	460 mm
Bæreevne, stol	120 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Højdeindstillingsområde	450 - 630 mm
Produkttype	ESD-arbejdsdrejestol

Tilbehør

ESD-hjul(1 sæt = 5 stk.)	963189
--------------------------	--------